

**HOLEX®**
**Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 20X7 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Artikelklasse	12L

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

**Toepassing:**

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M4,5 – M6

Schroefdraad metrisch fijn: M5x0,75 – M6x0,75

Schroefdraad UNC: Nr. 6 – 1/4"

Schroefdraad UNF: Nr. 8 – 1/4"

Schroefdraad Whitworth: 3/16" – 1/4"

Totale lengte: 175 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad metrisch fijn	M5x0,75 – M6x0,75
Hoogte	7 mm
voor snijplaat-Ø	20 mm
Totale lengte	175 mm
Schroefdraad Whitworth	3/16 – 1/4 inch
Schroefdraad metrisch	M4,5 – M6
Schroefdraad UNF	Nr. 8 – 1/4 inch
Schroefdraad UNC	Nr. 6 – 1/4 inch

Norm

EN 22568