



Snijplaathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 25X9 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 149300 25X9 |
| GTIN | 4045197857040 |
| Artikelklasse | 12L |

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M7 – M9

Schroefdraad metrisch fijn: M7x0,5 – M9x1

Schroefdraad UNC: 5/16"

Schroefdraad UNF: 5/16"

Schroefdraad Whitworth: 5/16"

Totale lengte: 210 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|---------------|
| Schroefdraad metrisch fijn | M7x0,5 – M9x1 |
| Hoogte | 9 mm |
| Schroefdraad Whitworth | 5/16 inch |
| Schroefdraad UNC | 5/16 inch |
| Schroefdraad metrisch | M7 – M9 |
| voor snijplaat-Ø | 25 mm |
| Schroefdraad UNF | 5/16 inch |
| Totale lengte | 210 mm |

Norm

EN 22568