

HOLEX®
Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 25,4X9,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M2 – M12

Schroefdraad metrisch fijn: M4 – M10

Schroefdraad UNC: Nr. 3 – 7/16"

Schroefdraad UNF: Nr. 3 – 7/16"

Schroefdraad Whitworth: 5/16" – 1/8

Schroefdraad Whitworth-pijp: G1/8"

Technische beschrijving

Schroefdraad UNF	Nr. 3 – 7/16 inch
voor snijplaat-Ø	25,4 mm
Totale lengte	210 mm
Schroefdraad metrisch	M2 – M12
Hoogte	9,5 mm
Schroefdraad Whitworth-pijp	G1/8 inch
Schroefdraad Whitworth	5/16 – 1/8 inch
Schroefdraad metrisch fijn	M4 – M10

Schroefdraad UNC

Nr. 3 – 7/16 inch

Norm

EN 22568