

HOLEX®
Snijplaatouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 30X11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 30X11
GTIN	4045197857064
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M10 – M11

Schroefdraad metrisch fijn: M10x0,75 – M11x1

Schroefdraad UNC: 3/8" – 7/16"

Schroefdraad UNF: 3/8" – 7/16"

Schroefdraad Whitworth: 3/8" – 7/16"

Schroefdraad Whitworth-pijp: G1/8"

Technische beschrijving

Schroefdraad metrisch	M10 – M11
Totale lengte	260 mm
Schroefdraad UNF	3/8 – 7/16 inch
Hoogte	11 mm
Schroefdraad UNC	3/8 – 7/16 inch
Schroefdraad metrisch fijn	M10x0,75 – M11x1
Schroefdraad Whitworth	3/8 – 7/16 inch
voor snijplaat-Ø	30 mm

Schroefdraad Whitworth-pijp

G1/8 inch

Norm

EN 22568