

HOLEX®
Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 38X10 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 38X10
GTIN	4045197857071
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch fijn: M12x1 – M15x1

Schroefdraad UNF: 1/2" – 9/16"

Schroefdraad Whitworth-pijp: G1/4"

Totale lengte: 310 mm

Technische beschrijving

voor snijplaat-Ø	38 mm
Totale lengte	310 mm
Schroefdraad UNF	1/2 – 9/16 inch
Schroefdraad Whitworth-pijp	G1/4 inch
Schroefdraad metrisch fijn	M12x1 – M15x1
Hoogte	10 mm
Norm	EN 22568

