

**HOLEX®**
**Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 38X14 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Artikelklasse	12L

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

**Toepassing:**

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M12 – M14

Schroefdraad UNC: 1/2" – 9/16"

Schroefdraad Whitworth: 1/2" – 9/16"

Totale lengte: 310 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad metrisch	M12 – M14
Schroefdraad Whitworth	1/2 – 9/16 inch
Hoogte	14 mm
Schroefdraad UNC	1/2 – 9/16 inch
voor snijplaat-Ø	38 mm
Totale lengte	310 mm
Norm	EN 22568

