

**HOLEX®**
**Snijplaathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 38,1X12,7 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Artikelklasse	12L

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

**Toepassing:**

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M8 – M20

Schroefdraad metrisch fijn: M10 – M14

Schroefdraad UNC: 7/16" – 3/4"

Schroefdraad UNF: 7/16" – 3/4"

Schroefdraad Whitworth: 1.1/2"

Schroefdraad Whitworth-pijp: G1/16" – G1/4"

**Technische beschrijving**

Schroefdraad UNF	7/16 – 3/4 inch
Schroefdraad Whitworth	1.1/2 inch
Schroefdraad Whitworth-pijp	G1/16 – G1/4 inch
voor snijplaat-Ø	38,1 mm
Schroefdraad metrisch	M8 – M20
Schroefdraad UNC	7/16 – 3/4 inch
Schroefdraad metrisch fijn	M10 – M14
Totale lengte	310 mm

Hoogte	12,7 mm
Norm	EN 22568