

HOLEX®
Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 45X14 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 45X14
GTIN	4045197857101
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch fijn: M16x1 – M20x2

Schroefdraad UNF: 5/8" – 3/4"

Schroefdraad Whitworth-pijp: G3/8" – G1/2"

Totale lengte: 440 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad metrisch fijn	M16x1 – M20x2
Schroefdraad Whitworth-pijp	G3/8 – G1/2 inch
voor snijplaat-Ø	45 mm
Totale lengte	440 mm
Schroefdraad UNF	5/8 – 3/4 inch
Hoogte	14 mm
Norm	EN 22568

