

**HOLEX®**
**Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 45X18 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	149300 45X18
GTIN	4045197857118
Artikelklasse	12L

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

**Toepassing:**

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M16 – M20

Schroefdraad UNC: 5/8" – 3/4"

Schroefdraad Whitworth: 5/8" – 3/4"

Totale lengte: 440 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad Whitworth	5/8 – 3/4 inch
Hoogte	18 mm
Schroefdraad metrisch	M16 – M20
Schroefdraad UNC	5/8 – 3/4 inch
Totale lengte	440 mm
voor snijplaat-Ø	45 mm
Norm	EN 22568

