

HOLEX®
Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 50,8X15,9 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 50,8X15,9
GTIN	4045197857125
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M18 – M27

Schroefdraad metrisch fijn: M20 – M28

Schroefdraad UNC: 5/8" – 1"

Schroefdraad UNF: 5/8" – 1"

Schroefdraad Whitworth: 2"

Schroefdraad Whitworth-pijp: G3/8" – G1/2"

Technische beschrijving

Totale lengte	495 mm
Schroefdraad UNC	5/8 – 1 inch
Schroefdraad Whitworth-pijp	G3/8 – G1/2 inch
Schroefdraad metrisch fijn	M20 – M28
Schroefdraad UNF	5/8 – 1 inch
Hoogte	15,9 mm
voor snijplaat-Ø	50,8 mm
Schroefdraad Whitworth	2 inch

Schroefdraad metrisch	M18 – M27
Norm	EN 22568