



Snijplaathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 55X16 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch fijn: M22x1 – M25x1,5

Schroefdraad UNF: 7/8" – 1"

Schroefdraad Whitworth-pijp: G5/8" – G3/4"

Totale lengte: 495 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	495 mm
Schroefdraad metrisch fijn	M22x1 – M25x1,5
Schroefdraad Whitworth-pijp	G5/8 – G3/4 inch
Schroefdraad UNF	7/8 – 1 inch
Hoogte	16 mm
voor snijplaat-Ø	55 mm
Norm	EN 22568

