

HOLEX®
Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 55X22 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 55X22
GTIN	4045197857149
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M22 – M24

Schroefdraad UNC: 7/8" – 1"

Schroefdraad Whitworth: 7/8" – 1"

Totale lengte: 495 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad UNC	7/8 – 1 inch
Totale lengte	495 mm
Schroefdraad Whitworth	7/8 – 1 inch
Hoogte	22 mm
voor snijplaat-Ø	55 mm
Schroefdraad metrisch	M22 – M24
Norm	EN 22568

