

HOLEX®
Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 65X18 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 65X18
GTIN	4045197857156
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch fijn: M27x1,5 – M36x2

Schroefdraad UNF: 1.1/8" – 1.3/8"

Schroefdraad Whitworth-pijp: G7/8" – G1"

Totale lengte: 630 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	630 mm
Schroefdraad Whitworth-pijp	G7/8 – G1 inch
Hoogte	18 mm
voor snijplaat-Ø	65 mm
Schroefdraad metrisch fijn	M27x1,5 – M36x2
Schroefdraad UNF	1.1/8 – 1.3/8 inch
Norm	EN 22568

