



Snijplaathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 65X25 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 65X25
GTIN	4045197857163
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M27 – M36

Schroefdraad metrisch fijn: M30x3 – M36x3

Schroefdraad UNC: 1.1/8" – 1.3/8"

Schroefdraad Whitworth: 1.1/8" – 1.3/8"

Totale lengte: 630 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad Whitworth	1.1/8 – 1.3/8 inch
voor snijplaat-Ø	65 mm
Schroefdraad metrisch fijn	M30x3 – M36x3
Schroefdraad UNC	1.1/8 – 1.3/8 inch
Schroefdraad metrisch	M27 – M36
Totale lengte	630 mm
Hoogte	25 mm
Norm	EN 22568

