

HOLEX®
Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 75X20 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 75X20
GTIN	4045197857170
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch fijn: M38x1 – M42x2

Schroefdraad UNF: 1.1/2"

Schroefdraad Whitworth-pijp: G1.1/8" – G1.1/4"

Totale lengte: 700 mm

Technische beschrijving

voor snijplaat-Ø	75 mm
Schroefdraad UNF	1.1/2 inch
Schroefdraad metrisch fijn	M38x1 – M42x2
Totale lengte	700 mm
Schroefdraad Whitworth-pijp	G1.1/8 – G1.1/4 inch
Hoogte	20 mm
Norm	EN 22568

