



Snijplathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 75X30 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 75X30
GTIN	4045197857187
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M39 – M42

Schroefdraad metrisch fijn: M39x3 – M42x3

Schroefdraad UNC: 1.1/2"

Schroefdraad Whitworth: 1.1/2" – 1.5/8"

Totale lengte: 700 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad UNC	1.1/2 inch
Schroefdraad metrisch fijn	M39x3 – M42x3
voor snijplaat-Ø	75 mm
Schroefdraad Whitworth	1.1/2 – 1.5/8 inch
Schroefdraad metrisch	M39 – M42
Totale lengte	700 mm
Hoogte	30 mm
Norm	EN 22568

