

HOLEX®
Snijplaathouder, Voor snijplaat-Ø x hoogte: 90X36 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	149300 90X36
GTIN	4045197857200
Artikelklasse	12L

Omschrijving
Uitvoering:

Stalen handvatten verzinkt en afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. **Tot maat 65x25** van spuitgietzink, **vanaf maat 75x20** van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Norm: EN 22568

Schroefdraad metrisch: M45 – M52

Schroefdraad metrisch fijn: M45x3 – M52x3

Schroefdraad UNC: 1.3/4" – 2"

Schroefdraad Whitworth: 1.3/4" – 2"

Totale lengte: 900 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad UNC	1.3/4 – 2 inch
Hoogte	36 mm
Totale lengte	900 mm
Schroefdraad Whitworth	1.3/4 – 2 inch
voor snijplaat-Ø	90 mm
Schroefdraad metrisch fijn	M45x3 – M52x3
Schroefdraad metrisch	M45 – M52
Norm	EN 22568

