


**Schuurrol cilindrisch (A) korrel 80 middel, Schuurrol-Ø×schuurrollengte:
10X38mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 553880 10X38 |
| GTIN | 4045197524539 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurrollen bestaan uit opgerold schuurweefsel **normaal korund (A)**.
Cilindrische vorm.

T.b.v.:

Schuurrolhouder nr. 553835.

T.b.v.:

Houder opname-Ø × totale lengte: 3×70

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Korrelgrootte | 80 |
| Schuurrollengte | 38 mm |
| Schuurrol-Ø | 10 mm |
| Maximaal toerental | 26000 min ⁻¹ |
| Fijnheidsgraad | middel |
| Slijpmiddel | Normaal korund |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Schuurrolvorm | cilindrisch |
| Producttype | Slijprol |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

Schuurrolhouder schacht-Ø 6 mm Opname-Ø×Totale
lengte 3X70 mm

553835 3X70