

## Instelring DIN 2250 C, Nominale maat Ø: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484030 20
GTIN	4045197212092
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Instelringen** (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. **De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen.** Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

#### Toepassing:

Voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld voor het instellen en controleren van meetgereedschappen.

#### Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Opmerking:

**Verdere tussenmaten tot 320 mm kunnen eenvoudig worden besteld, bijv. 484030 maat 82.**

### Technische beschrijving

Nominale maat	20 mm
Tolerantieveld	JS
Norm	DIN 2250 C

Materiaal	Kaliberstaal
Vervaardigingstolerantie van de boring	JS4
Kwaliteit	4
Kalibratie	L7
Producttype	Instelring

### Dienstverlening

KalibratieInstelring Maximale Ø 50 mm	028400 50
DAkkS-kalibratieInstelring maximale Ø 50 mm	028470 50