


**Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm, Kop-Ø×koplengte: 15X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553600 15X30
GTIN	4045197240170
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	36000 min ⁻¹
Minimaal toerental	25000 min ⁻¹
Kop-Ø	15 mm
Koplengte	30 mm
Vormbeschrijving	cilindrisch
Schacht-Ø	6 mm
Dragermateriaal	Elastische rubber houder
Producttype	Slijphulsdrager

