

## Instelring DIN 2250 C, Nominale maat Ø: 38mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484030 38
GTIN	4045197212207
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Instelringen** (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. **De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen.** Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

#### Toepassing:

Voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld voor het instellen en controleren van meetgereedschappen.

#### Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Opmerking:

**Verdere tussenmaten tot 320 mm kunnen eenvoudig worden besteld, bijv. 484030 maat 82.**

### Technische beschrijving

Nominale maat	38 mm
Tolerantieveld	JS
Norm	DIN 2250 C

Vervaardigingstolerantie van de boring	JS4
Materiaal	Kaliberstaal
Kwaliteit	4
Kalibratie	L7
Producttype	Instelring

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieInstelring maximale Ø 50 mm	028470 50
KalibratieInstelring Maximale Ø 50 mm	028400 50