


**Schuurrol cilindrisch (A) korrel 80 middel, Schuurrol-Ø×schuurrollengte: 20X38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553880 20X38
GTIN	4045197524553
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurrollen bestaan uit opgerold schuurweefsel **normaal korund (A)**.
Cilindrische vorm.

T.b.v.:

Schuurrolhouder nr. 553835.

T.b.v.:

Houder opname-Ø × totale lengte: 5×85

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Schuurrol-Ø	20 mm
Schuurrollengte	38 mm
Fijnheidsgraad	middel
Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurrolvorm	cilindrisch
Producttype	Slijprol

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Schuurrolhouder schacht-Ø 6 mm Opname-Ø×Totale
lengte 5X85 mm

553835 5X85