



Machinetap extra lang HSS-E-PM ISO2X / 6HX, TiCN, M: M20



Bestelgegevens

Bestelnummer	131762 M20
GTIN	4045197854285
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding en extra lange schacht.

≤ **M10**: schacht **volgens DIN 371**;

≥ **M12**: schacht **volgens DIN 376**.

TiCN-coating, als hoge eisen worden gesteld aan hardheid en taaheid.

Voordeel:

Bijzonder goed geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: Fabrieksnorm

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 2,5 mm

Totale lengte L_{tot} : 280 mm

Schacht-Ø: 16 mm

Schacht-vierkant: 12 mm

Kerngat-Ø: 17,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	20 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Kerngat-Ø	17,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant	12 mm
Schacht-Ø	16 mm

Norm	Fabrieksnorm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Aantal spaangroeven	4
Aansnijdingshoek	50 graden
Totale lengte L _{tot.}	280 mm
Draadspoed	2,5 mm
Draaddiepte	60 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M20
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	Tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw