

Instelring met tussenmaat, Type: G



Bestelgegevens

Bestelnummer	484035 G
GTIN	4045197212474
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Instelringen (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. **De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen.** Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

Opmerking:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 3,499

Type B = 3,501 – 14,999

Type C = 15,001 – 19,999

Type D = 20,001 – 24,999

Type E = 25,001 – 31,999

Type F = 32,001 – 39,999

Type G = 40,001 – 49,999

Type H = 50,001 – 59,999

Type I = 60,001 – 69,999

Type J = 70,001 – 79,999

Type K = 80,001 – 89,999

Type L = 90,001 – 99,999

A.u.b. de exacte nominale \emptyset -maat opgeven.

Tussenmaatringen zijn alleen de instellingen met **decimalen!**

Voor hele \emptyset zie nr. 484030 of op aanvraag.

Bestelvoorbeeld \emptyset 10,002: nr. 484035 B 10,002.

Keramische instellingen met **hele millimetermaat** op aanvraag.

Technische beschrijving

Tolerantieveld	JS
Nominale maat	40,001 - 49,999 mm
Norm	DIN 2250 C
Vervaardigingstolerantie van de boring	JS4
Materiaal	Kaliberstaal
Kwaliteit	4
Kalibratie	L7
Producttype	Instelring

Dienstverlening

KalibratieInstelring Maximale \emptyset 50 mm	028400 50
DAkKS-kalibratieInstelring maximale \emptyset 50 mm	028470 50