



Machinetap extra lang HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	134666 M4
GTIN	4045197854292
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Met extra lange schacht.

≤ M10:schacht **volgens DIN 371;**

≥ M12:schacht **volgens DIN 376.**

TiCN-coating, als hoge eisen worden gesteld aan hardheid en taatheid.

Voordeel:

Bijzonder goed geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: Fabrieksnorm

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,7 mm

Totale lengte L_{tot.}: 126 mm

Schacht-Ø: 4,5 mm

Schacht-vierkant: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,3 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L _{tot.}	126 mm
Kerngat-Ø	3,3 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Aantal snijkanten Z	3
Aansnijdingshoek	50 graden

Schacht-vierkant	3,4 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø	4,5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Schroefdraad-Ø	4 mm
Draadspoed	0,7 mm
Draaddiepte	12 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M4
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	45 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw