

Instelring DIN 2250 C, Nominale maat Ø: 175mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	484030 175
GTIN	4045197212382
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Instelringen (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. **De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen.** Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

Toepassing:

Voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld voor het instellen en controleren van meetgereedschappen.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

Opmerking:

Verdere tussenmaten tot 320 mm kunnen eenvoudig worden besteld, bijv. 484030 maat 82.

Technische beschrijving

Tolerantieveld	JS
Nominale maat	175 mm
Norm	DIN 2250 C

Vervaardigingstolerantie van de boring	JS4
Materiaal	Kaliberstaal
Kwaliteit	4
Kalibratie	L7
Producttype	Instelring

Dienstverlening

KalibratieInstelring Maximale Ø 500 mm	028400 500
DAkkS-kalibratieInstelring maximale Ø 200 mm	028470 200