


**Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm, Kop-Ø×koplengte: 22X20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 553600 22X20 |
| GTIN | 4045197240187 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Maximaal toerental | 26000 min ⁻¹ |
| Minimaal toerental | 18000 min ⁻¹ |
| Kop-Ø | 22 mm |
| Koplengte | 20 mm |
| Vormbeschrijving | cilindrisch |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Dragermateriaal | Elastische rubber houder |
| Producttype | Slijphulsdrager |

