

Penkaliber Hardchrom H7, Nominale maat Ø: 7mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 484040 7 |
| GTIN | 2050001674968 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

de goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtagevermaat** volgens DIN 7164.

Goedkeurzijde met hardverchromde meetvlakken. Daardoor een ca. achtmaal langere levensduur.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Opmerking:

· **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.**

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-----------------|
| Tolerantieveld | H |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7164 |
| Kwaliteit | 7 |
| Nominale maat | 7 mm |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Kalibratie | M2 |
| Producttype | Penkaliber |

Dienstverlening

| | |
|--|-----------|
| KalibratiePenkaliber Maximale Ø 20 mm | 028300 20 |
| DAkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm | 028340 60 |