

**Komslijpsteen PREMIUM\*\*\*, Schijf-Ø×wanddikte: 110X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Artikelklasse	53T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conische komsteen, kunstharsgebonden. Komhoogte 55mm; asgat-Ø 22,23mm; **toerental maximaal 8600 1/min.**

**Specificatie: A3604B84; vorm: 11BT.**

Fe-, S- en Cl-gehalte > 0,1%. Zeer hoge standtijd bij staal en gietijzer, niet voor RVS.

**Toepassing:**

Voor geluidsarm afbramen met grote afnamecapaciteit, bij voorkeur voor vlakslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers (speciale bescherming noodzakelijk).

Maximale omtreksnelheid: 50 m/s

Slijpmiddelaanduiding: A

Boring-Ø: 22,23 mm

**Technische beschrijving**

Schijfbreedte (komhoogte)	55 mm
Vorm	11BT
Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	conische komsteen

Maximaal toerental	8600 min <sup>-1</sup>
Wanddikte	20 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Schijf-Ø	110 mm
Specificatie	A3604B84
geoptimaliseerd voor materiaal	Gietijzer
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	50 m/s
Producttype	Komslijpsteen