

**Komslijpsteen PREMIUM***, Schijf-Ø×wanddikte: 110X20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 564900 110X20 |
| GTIN | 9003173110966 |
| Artikelklasse | 53T |

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische komsteen, kunstharsgebonden. Komhoogte 55mm; asgat-Ø 22,23mm; **toerental maximaal 8600 1/min.**

Specificatie: A3604B84; vorm: 11BT.

Fe-, S- en Cl-gehalte > 0,1%. Zeer hoge standtijd bij staal en gietijzer, niet voor RVS.

Toepassing:

Voor geluidsarm afbramen met grote afnamecapaciteit, bij voorkeur voor vlakslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers (speciale bescherming noodzakelijk).

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Schijfbreedte (komhoogte) | 55 mm |
| Vorm | 11BT |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Vormbeschrijving | conische komsteen |
| Maximaal toerental | 8600 min ⁻¹ |
| Wanddikte | 20 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Schijf-Ø | 110 mm |
| Specificatie | A3604B84 |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Gietijzer |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| Maximale omtreksnelheid | 50 m/s |
| Producttype | Komslijpsteen |