

HOLEX**HOLEX Pro doorslijpschijf '2 in 1', Schijf-Ø: 178mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563500 178
GTIN	4045197593160
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed verspanend en stabiel.

Universele doorslijpschijf voor staal en RVS.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A30Q-BF.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Vormbeschrijving	recht
Vorm	41

Schijfbreedte	2,5 mm
Specificatie	A30Q-BF
Schijf-Ø	178 mm
Voor materiaaldiktes	7,5 - 12,5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spanflenspaar Flens-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------	-----------