

**Slijphulshouder, ingekeept, conisch, schacht-Ø 6 mm, Grootste Ø×koplengte: 20X63mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553830 20X63
GTIN	4045197240552
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.

**Technische beschrijving**

Grootste Ø	20 mm
kleinste Ø	14 mm
Maximaal toerental	21000 min <sup>-1</sup>
Kop-Ø	5 mm
Koplengte	63 mm
Vormbeschrijving	conisch
Schacht-Ø	6 mm
Dragermateriaal	Elastische rubber houder
Producttype	Slijphulsdrager