


HOLEX**Slijphuls conisch (A) korrel 150 fijn, grootste huls-Ø×hulsbreedte: 29X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553870 29X30
GTIN	4045197240620
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels.

Normaal korund (A) voor universele slijpwerkzaamheden.

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

Toepassing:

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand – ook aan randen.

T.b.v.:

Slijphulshouder nr. 553830.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	150
grootste huls-Ø	29 mm
Hulsbreedte	30 mm
Fijnheidsgraad	fijn

Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Hulsvorm	conisch
Producttype	Slijphuls

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Slijphulshouder, ingekeept, conisch, schacht-Ø 6 mm
Grootste Øxkoplengte 29X30 mm

553830 29X30