



Doorslijpschijf Basic* 2 in 1, Schijf-Ø: 178mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	563600 178
GTIN	9003172230009
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Universele doorslijpschijven voor het doorslijpen van profielen, buizen etc. **Specificatie A30BF.**

Technische beschrijving

Schijfbreedte	3 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	recht
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Specificatie	A30BF
Schijf-Ø	178 mm
Voor materiaaldiktes	9 - 15 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		