

**Garant****GARANT Power Tang tangenciale hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215122 50/5
GTIN	4045197861382
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten. Hoge voedingswaarden voor maximaal verspaningsvolume dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Opnameboring-Ø	22 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	12 mm
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	LO.. 130708
Wisselplaatschroevenset	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	50 mm

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219882
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP