

**Garant**

**GARANT Power Tang tangentiale hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/8mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215122 63/8
GTIN	4045197861412
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten. Hoge voedingswaarden voor maximaal verspaningsvolume dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Wisselplaatschroevenset	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	12 mm
Opnameboring-Ø	27 mm

geschikte wisselplaat	LO.. 130708
Aantal snijkanten Z	8
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219882