

Garant**GARANT Power Tang tangentielle hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Zeff: 63/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215126 63/5
GTIN	4045197861504
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten. Hoge voedingswaarden voor maximaal verspaningsvolume dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	27 mm
geschikte wisselplaat	LO.. 130708
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	5
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Totale lengte L_{totaal}	75 mm
Wisselplaatschroevenset	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	59 mm
Serie	Power Tang
Aantal wisselplaten	25
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
Wisselplaatschroevenset10-delig	219882