

**Garant****GARANT Power Tang tangentielle hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Zeff: 100/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215126 100/6
GTIN	4045197861528
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten. Hoge voedingswaarden voor maximaal verspaningsvolume dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø $D_c$	100 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{eff}$	6
Totale lengte $L_{totaal}$	93 mm
Wisselplaatschroevensset	219882 (15IP; 3,0 Nm)
geschikte wisselplaat	LO.. 130708

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	81 mm
Serie	Power Tang
Aantal wisselplaten	42
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219882
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP