

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	28 mm
Plaatafmeting	12 mm
ISO-code houder	MCLNR/L 2020K12
Onderlegplaat	259031 22
Schroef voor onderlegplaat	259025 6
Totale lengte L	125 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Schachtgrootte	20 mm
Spanklemstuk	259038 4
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Spanklemstuk Type 4	259038 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 22	259031 22
Schroef voor onderlegplaat Type 6	259025 6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500