

**Stiftrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: C1020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540800 C1020
GTIN	4045197156082
Artikelklasse	52D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm cilindrisch met ronde top** (WRC).

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Vorm	C1020
Kop-Ø	10 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch rond
Totale lengte	60 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	20 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftrees