

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	150 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	33 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Spanklemstuk	259038 4
Onderlegplaat	259031 22
Schachtgrootte	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 6
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
ISO-code houder	MCLNR/L 2525M12
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Spanklemstuk Type 4	259038 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 22	259031 22
Schroef voor onderlegplaat Type 6	259025 6
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500