

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	259031 23
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Koplengte L <sub>1</sub>	34 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 7
Schachtgrootte	32 mm
ISO-code houder	MCLNR/L 3232P16
Totale lengte L	170 mm
Spanklemstuk	259038 4
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Spanklemstuk Type 4	259038 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 23	259031 23
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Schroef voor onderlegplaat Type 7	259025 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500