

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250007 32/12
GTIN	4045197861610
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Onderlegplaat	259031 22
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Spanklemstuk	259038 4
Schroef voor onderlegplaat	259025 6
Functiebreedte L ₄	40 mm
Koplengte L ₁	34 mm
ISO-code houder	MCLNR/L 3232P12
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk Type 4	259038 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 6	259025 6
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Onderlegplaat Type 22	259031 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500