

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Totale lengte L	150 mm
Schachtgrootte	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 7
Onderlegplaat	259031 23
Functiebreedte L ₄	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
Spanklemstuk	259038 4
ISO-code houder	MCLNR/L 2525M16
Koplengte L ₁	33 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 23	259031 23
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 7	259025 7
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Spanklemstuk Type 4	259038 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500