

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
ISO-code houder	MCLNR/L 3232P16
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Onderlegplaat	259031 23
Schroef voor onderlegplaat	259025 7
Plaatafmeting	16 mm
Spanklemstuk	259038 4
Schachtgrootte	32 mm
Koplengte L ₁	34 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 23	259031 23
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 7	259025 7
Spanklemstuk Type 4	259038 4
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500