

**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	259031 24
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 5
Spanklemstuk	259038 5
Schroef voor onderlegplaat	259025 8
Plaatafmeting	19 mm
ISO-code houder	MCLNR/L 3232P19
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Spanklemstuk Type 5	259038 5
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Schroef voor spanklemstuk Type 5	259021 5
Onderlegplaat Type 24	259031 24
Schroef voor onderlegplaat Type 8	259025 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600