



Doorslijpschijf Basic* 2 in 1, Schijf-Ø: 230mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	563600 230
GTIN	9003172410043
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Universele doorslijpschijven voor het doorslijpen van profielen, buizen etc. **Specificatie A30BF.**

Technische beschrijving

Schijfbreedte	2 mm
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Vormbeschrijving	recht
Boring-Ø	22,23 mm
Specificatie	A30BF
Schijf-Ø	230 mm
Voor materiaaldiktes	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		