

Garant**Stiftfrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: AS0616****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540709 AS0616
GTIN	4045197522436
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm AS cilindrisch (ZYAS), met kopvertanding.**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch met kopvertanding

Kop-Ø: 6 mm

Koplengte L₁: 16 mm

Totale lengte: 50 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z9
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Vorm	AS0616
Totale lengte	50 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch met kopvertanding

Kop-Ø	6 mm
Koplengte L ₁	16 mm
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees