

**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboomschroef	259018 6
Onderlegplaat	259031 7
Set verende stiften	259047 3
Koplengthe L <sub>1</sub>	25 mm
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	PDNNR/L 1616H11
Kniehefboom	259015 7
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	100 mm
Verenset	259044 4
Functiebreedte L <sub>4</sub>	8 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Kniehefboom Type 7	259015 7
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Verenset10-delig Type 4	259044 4
Onderlegplaat Type 7	259031 7
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500