

**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	11 mm
Schachtgrootte	20 mm
Set verende stiften	259047 3
Onderlegplaat	259031 7
ISO-code houder	PDNNR/L 2020K11
Functiebreedte L <sub>4</sub>	10 mm
Verenset	259044 4
Kniehefboomschroef	259018 6
Totale lengte L	125 mm
Kniehefboom	259015 7
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Koplengte L <sub>1</sub>	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehefboom Type 7	259015 7
Onderlegplaat Type 7	259031 7
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Verenset10-delig Type 4	259044 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500